

Menteşeler

Metal Detectable technopolymer

MALZEME

Glass-fibre reinforced polyamide based (PA) technopolymer, RAL 5001 blue colour, matte finish.

FDA uyumlu hammaddeden üretilmiştir (FDA CFR.21 ve EU 10/2011). The special technopolymer contains additives detectable by means of metal detectors.

DÖNER PİM

AISI 303 paslanmaz çelik

STANDART UYGULAMA

havşa başlı vidalar için içten geçmeli delikler.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

The RAL 5001 blue colour is easily visible in case of accidental food contamination. Furthermore the material additives are metal detectable at a cubic particle size of 5mm per side.

In order to improve the detection, the metal detector calibration must take into account the food/substance type at risk of contamination considering the moisture contained in it.



Particularly suitable for applications in the food and pharmaceutical industries.

DÖNDÜRME AÇISI (YAKLAŞIK DEĞER)



Maksimum 270° (birbirine bağlı iki yüzeyin aynı derecede olduğu durumlarda 0° olan -90° ve +180°).

Menteşenin mekanik performansını zayıflatmamak adına, dönüş açısı limiti geçilmemelidir.

Uygulamanız için uygun tipte ve doğru sayıda menteşeyi seçmek için bkz. Kılavuzlar (sayfada).



Direnç testleri	EKSENEL GERİLME		RADYAL GERİLME		90° AÇILI GERİLİM	
Açıklama	Maksimum çalışma yükü Ea [N]	Kırılma yükü Ra [N]	Maksimum çalışma yükü Er [N]	Kırılma yükü Rr [N]	Maksimum çalışma yükü E90 [N]	Kırılma yükü R90 [N]
CFM.40 SH-5-MD	50	1100	100	1800	100	950
CFM.50 SH-6-MD	50	1900	100	3000	100	1200



STAINLESS STEEL

Kod	Açıklama	L	B	f±0.25	f1±0.25	H	h1	h2	b1	b2	d	d3	d4	C# [Nm]	Δ
197511	CFM.40 SH-5-MD	40	40	25	25	9	5.5	5	14	14	4	5.5	10.5	2	14
197611	CFM.50 SH-6-MD	50	50	30	30	11.5	6.5	6	18	18	6	6.5	12.5	5	30

Montaj vidaları için önerilen sıkıştırma torku.