

Menteşeler

Visually Detectable technopolymer

MALZEME

Glass-fibre reinforced polyamide based (PA) technopolymer, RAL 5005 blue colour, matte finish.
FDA uyumlu hammaddeden üretilmiştir (FDA CFR.21 ve EU 10/2011).

DÖNER PİM

AISI 303 paslanmaz çelik

STANDART UYGULAMA



havşa başlı vidalar için içten geçmeli delikler.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR



The RAL 5005 blue colour is easily visible in case of accidental food contamination.
Particularly suitable for applications in the food and pharmaceutical industries.

DÖNDÜRME AÇISI (YAKLAŞIK DEĞER)

Maksimum 270° (birbirine bağlı iki yüzeyin aynı derecede olduğu durumlarda 0° olan -90° ve +180°).
Menteşenin mekanik performansını zayıflatmamak adına, dönüş açısı limiti geçilmemelidir.
Uygulamanız için uygun tipte ve doğru sayıda menteşeyi seçmek için bkz. Kılavuzlar (sayfada).



Direnç testleri	EKSESEL GERİLME		RADYAL GERİLME		90° AÇILI GERİLİM	
Açıklama	Maksimum çalışma yükü Ea [N]	Kırılma yükü Ra [N]	Maksimum çalışma yükü Er [N]	Kırılma yükü Rr [N]	Maksimum çalışma yükü E90 [N]	Kırılma yükü R90 [N]
CFM.40 SH-5-VD	100	1600	200	1900	200	1200
CFM.50 SH-6-VD	100	2100	200	3100	200	2000



STAINLESS STEEL

Kod	Açıklama	L	B	f±0.25	f1±0.25	H	h1	h2	b1	b2	d	d3	d4	C# [Nm]	Δ
199511	CFM.40-SH-5-VD	40	40	25	25	9	5.5	5	14	14	4	5.5	10.5	3	14
199611	CFM.50-SH-6-VD	50	50	30	30	11.5	6.5	6	18	18	6	6.5	12.5	5	30

Montaj vidaları için önerilen sıkıştırma torku.