

Yaylı kilitler

kollu, teknopolimer, kolay temizlik

KOLLU VE BAĞLANTI ELEMANLI GÖVDE

Cam elyafı ile güçlendirilmiş polyamid bazlı (PA) teknopolimer, beyaz renk RAL 9002 benzeri, mat yüzey.

MANDALLI GÖVDE

Asetal reçine bazlı teknopolimer (POM), beyaz renk RAL 9002 benzeri, mat yüzey.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

CMS-CLEAN, kol ve yaylı kilit fonksiyonlarını tek bir üründе birleştirmiştir.

Kapı, belirtilen üçgen şeklindeki indeks noktasında kolun dışarıya doğru çekilmesiyle açılabilir.

Bağlantı elemanı, bir çerçeve (Şekil 1) ya da bir profil (Şekil 2) üzerinde uygulanabilir.


Parçaları, hijyenik nedenlerle sık olarak derin temizlik müdahaleleri yapılması gereken tıbbi ve hastane ekipmanı ile gıda endüstrisi makinelerinde kullanılmaya özellikle uygundur.

MONTAJ TALIMATLARI

1. Ürünle birlikte verilen şablon izlenerek kapiya bir delik açılır.
2. Kollu gövde delik açılan kapiya yerleştirilir.
3. Mandallı gövde, kapının arkasında durdurma parçasına kadar kollu gövde üzerine monte edilir ve kendinden dış açan AISI 316 paslanmaz çelik vidalarla (ürünle birlikte verilmiştir) sabitlenir.
4. Çerçeve olması durumunda ise şablona uygun olarak iki delik açılır. Bağlantı elemanının mandala göre doğru konumlandırılması için, bağlantı elemanının ve kollu gövdenin üzerindeki referans çentikler aynı hizada olmalıdır.
5. Bağlantı elemanı, M5 silindirik başlı altıgen soket vidalar (temin edilmemektedir) ile çerçeve ya da profile yerleştirilir.

Şekil 1

Şekil 2



Kod	Açıklama	l1	l2	l3	s	Δ
151371	CMS.60-10-30-CLEAN	15	15	30	1 ÷ 10	55
151376	CMS.60-10-40-CLEAN	20	20	40	1 ÷ 10	55