

Güvenli kilitleme cihazlı kollar

Geri çekilebilir sürgülü kapılar için, teknopolimer

MALZEME

Yetkisiz girişi engelleme profilli güvenlik yuvalı, cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer, gri-siyah renkte, mat kaplamalı.

BASMA DÜĞMESİ

Asetal reçine esaslı (POM) teknopolimer buton, kırmızı renkte, silindirik kısmı ile.

KAPAKLAR

Ergostyle renklerde Teknopolimer, parlak kaplamalı; kol, presle geçen tertibat ile temin edilir ve tornavida ile sökülebilir. Aksesuar olarak da ayrıca satılır (bkz. tablo ECA.).

Kod	Açıklama	Kapaklar
29831-*	ECA.B1-*	EBR.150

* Renk ölçeği (C1, ..., C6) tamamlanır.

STANDART UYGULAMA

Altıgen soketli silindirik başlı vidalar için içten geçmeli delikler.

YETKİSİZ GİRİŞİ ENGELLEME PROFİLLİ GÜVENLİK ANAHTARI (AYRI OLARAK SIPARIŞ EDİLİR)

CSN: asetal reçinesi bazlı (POM) teknopolimer katlanabilir anahtar, kırmızı renkte, paslanmaz çelik eklentili.

GÜVENLİK CİHAZININ İŞLEYİŞİ

EBR-CH kollu kapılar uygun yuvasına yetkisiz giriş profilli anahtar sokularak yalnızca yetkili kişiler tarafından açılabilir.

Kapatma: Butonun kırmızı silindirik parçası kola tamamen girene ve bir klik sesi duyulana kadar butona basın (kapatma sırasında anahtarın takılı olmaması gerekir).

Kol kapatıldığında, anahtar yuvasında bulunmamalıdır.

Açma: anahtarı yerleştirin (döndürmeden) ve dahili cihazı çıkartmak için bastırın.

Serbest bırakmak için gereken kuvvet: yaklaşık 50N.

EBR-CH kolu EBR nötr kolu ile monte edilebilir.

TEKNİK VERİLER

Çekme gerilimi ve çarpma dayanımı: Tabloda belirtilen F1, F2, L1 ve L2 değerleri, şekilde gösterilen test koşulları altında ortam sıcaklığında uygun dinamometrik ekipman ile yapılan kırılma testlerinin sonucunda elde edilmiştir.

TALEP ÜZERİNE ÖZEL UYGULAMALAR

- AISI 316 paslanmaz çelik bilye ve yaylı sabit anahtar cihazı.


Bilye ve yay tutma sistemi, kapı açıldığında anahtar kilit yuvasında takılı ise kaybolmasını engeller.

- Azaltılmış güvenlik anahtarı yerleştirme kuvveti (yaklaşık 30N).


Bu versiyonu sipariş etmek için, istenen versiyonu seçtikten sonra koda -F30 son ekini ve açıklama eklemek gereklidir.





ERGOSTYLE® ELESa Original design




Kilitleme
kilitleme düğmesi




Açma



$$L [J] = P [N] \cdot h [m]$$





* Renk indeksini tamamlayın, örnek: 260521-C2 EBR.150-CH-6-16-C2

C1 C2 C3 C4 C5 C6
 RAL7021 RAL2004 RAL7035 RAL1021 RAL5024 RAL3000

EBR-CH

Kod	Açıklama	d	h3	h4	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	⚖
260521-*	EBR.150-CH-6-16-*	6.5	16	-	2800	2900	35	8	86
260523-*	EBR.150-CH-6-52-*	6.5	52	36	2800	2900	35	8	116
260525-*	EBR.150-CH-6-60-*	6.5	60	44	2800	2900	35	8	120
260527-*	EBR.150-CH-6-65-*	6.5	65	49	2800	2900	35	8	124
260529-*	EBR.150-CH-6-81-*	6.5	81	65	2800	2900	35	8	132
260531-*	EBR.150-CH-8-16-*	8.5	16	-	2800	2900	35	8	90
260533-*	EBR.150-CH-8-52-*	8.5	52	36	2800	2900	35	8	120
260535-*	EBR.150-CH-8-60-*	8.5	60	44	2800	2900	35	8	126
260537-*	EBR.150-CH-8-65-*	8.5	65	49	2800	2900	35	8	132
260539-*	EBR.150-CH-8-81-*	8.5	81	65	2800	2900	35	8	140

