

## Gömme çekme kollar

bastırılarak oturtulan montaj için, teknopolimer, kolay temizlik

### MALZEME

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid tabanlı (PA) teknopolimer, RAL 9002 ile benzer renkte, mat kaplamalı.

### STANDART UYGULAMA

Eklentili montaj (Montaj talimatlarına bakınız).

### ERGONOMI VE TASARIM


Kompakt şekli sayesinde modern bir tasarım. Boşluğun iç profili güvenli, rahat ve ergonomik bir kavrayış sağlar. Beyaz renkteki EPR-PF-CLEAN özellikle medikal, hastane ekipmanları ve gıda işleme makineleri üzerindeki işlemler için uygundur.

### TEKNİK VERİLER



Tabloda belirtilen kaldırma (F1) ve çekme (F2) direnci değerleri, 1,5 mm kalınlığındaki mukavemeti artırılmış metal levha paneller (test amacıyla mukavemeti artırılmıştır) üzerine monte edilen kollar ile yürütülen laboratuvar testlerinin sonucudur.

### MONTAJ TALİMATLARI

1. Kol muhafazasını, tabloda belirtilen şablon boyutlarına uygun olarak delin.
2. Kolu takmadan önce tüm delme çapaklarını giderin.
3. Kolun üst parçası yuvaya yerleştirilir (Şekil 1).
4. Kol tamamen yerine oturana kadar alt kısma basın (Şekil 2).



Delme şablonu  
(kolu yerleştirmeden önce delme sonucu oluşan çapakları temizleyin)



| s   | EPR.90-PF          |                      | EPR.110-PF          |                      | EPR.120-PF            |                      |
|-----|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
|     | x                  | y                    | x                   | y                    | x                     | y                    |
| 0.7 | 85 <sup>+0.2</sup> | 34.9 <sup>±0.1</sup> | 100 <sup>±0.2</sup> | 49.7 <sup>±0.1</sup> | 107.5 <sup>+0.2</sup> | 70.5 <sup>±0.1</sup> |
| 1   | 85 <sup>+0.2</sup> | 35.1 <sup>±0.1</sup> | 100 <sup>±0.2</sup> | 50 <sup>±0.1</sup>   | 107.5 <sup>+0.2</sup> | 70.8 <sup>±0.1</sup> |
| 1.5 | 85 <sup>+0.2</sup> | 36.1 <sup>±0.1</sup> | 100 <sup>±0.2</sup> | 50.4 <sup>±0.1</sup> | 107.5 <sup>+0.2</sup> | 71.2 <sup>±0.1</sup> |
| 2   | 85 <sup>+0.2</sup> | 36.1 <sup>±0.1</sup> | 100 <sup>±0.2</sup> | 50.7 <sup>±0.1</sup> | 107.5 <sup>+0.2</sup> | 71.5 <sup>±0.1</sup> |
| 2.2 | 85 <sup>+0.2</sup> | 36.1 <sup>±0.1</sup> | 100 <sup>±0.2</sup> | 50.7 <sup>±0.1</sup> | 107.5 <sup>+0.2</sup> | 71.5 <sup>±0.1</sup> |

| Kod    | Açıklama         | B   | L  | H    | h1 | h2   | b1 | b2  | l1 | l2 | F1 [N] | F2 [N] | Δ  |
|--------|------------------|-----|----|------|----|------|----|-----|----|----|--------|--------|----|
| 151001 | EPR.90-PF-CLEAN  | 90  | 50 | 19   | 17 | 17.5 | 76 | 79  | 28 | 7  | 1800   | 500    | 20 |
| 151005 | EPR.110-PF-CLEAN | 109 | 73 | 24   | 20 | 21.5 | 91 | 96  | 42 | 9  | 1300   | 400    | 45 |
| 151011 | EPR.120-PF-CLEAN | 120 | 95 | 28.5 | 24 | 26.5 | 94 | 103 | 58 | 11 | 1000   | 250    | 58 |