

Çift yönlü gömme çekme kolları

bastırılarak oturtulan montaj için, teknopolimer, kolay temizlik

MALZEME

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid tabanlı (PA) teknopolimer, RAL 9002 ile benzer renkte, mat kaplamalı.

STANDART UYGULAMA

Eklentili montaj (Montaj talimatlarına bakınız).

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR


ERB-PF-CLEAN çift yönlü bir hizada çekilebilen kollar, sürgülü kapıları açmak ve kapatmak için uygundur. Boşluğun ergonomisi emniyetli ve konforlu kavrama sunar. Beyaz renkteki ERB-PF-CLEAN medikal, hastane ekipmanları ve gıda işleme makineleri üzerindeki işlemler için uygundur.

TEKNİK VERİLER


Tabloda bildirilen çekme direnci değerleri (F2), test amaçlarıyla sertleştirilmiş 1,5 mm kalınlığında bir panele takılan kol ile yürütülen laboratuvar testlerinin sonucunda elde edilmiştir.

MONTAJ TALİMATLARI



1. Kol muhafazasını, tabloda belirtilen şablon boyutlarına uygun olarak delin.
2. Kolu takmadan önce tüm delme çapaklarını giderin.
3. Kolun yan tarafını sabit dişliyle birlikte muhafazaya takın (Şekil 1).
4. Kol yerine oturana kadar karşı tarafa (elastik dişli) bastırın (Şekil 2).



Delme şablonu



ELESA Original design



S	X	Y
0,7 - 1	105,3 +0,2	51,5 + 0,2
>1 - 1,5	105,3 +0,2	51,7 + 0,2
>1,5 - 2,2	105,3 +0,2	52,0 + 0,2

Kod	Açıklama	B	L	h1	h2	b1	b2	l1	l2	l3	F2 [N]	⚖️
151301	ERB.115-PF-CLEAN	115	58	19	22	91	94	31	43,5	40	600	42