

Elmas kesim tırtıklı kontrol topuzları

bilezikli veya flanşlı, teknopolimer

TOPUZ

Yüksek esneklikli polipropilen bazlı (PP) teknopolimer, siyah renk, mat yüzey.

BİLEZİK VEYA FLANŞ

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer, siyah renk, mat yüzey.

RENKLİ ORTA KAPAK

Teknopolimer, mat kaplama.

Sipariş ederken, koda ve tanıma renk indeksini (C9, ..., C6) ekleyin.

Talep üzerine ve yeterli miktarlarda, diğer renklerde veya kişiye özel grafik semboller, işaretler veya yazılar ile temin edilebilir.

STANDART UYGULAMALAR

Pirinç başlık, düz kör delik.

Kara oksit çelik enine UNI 5929 başsız vida ile montaj (altıgen soketli başsız vida ve kapaklı). Teslimata dahildir.

- **MBR+C**: düz bilezik.

- **MBR+CK**: üçgen indeksli bilezik.

- **MBR+CGS**: standart bölmeli bilezik, 40 işaret; 0 - 9 arası numaralandırma, topuz saat yönünde çevrildikçe artar.

- **MBR+FK**: üçgen indeksli flanş.

- **MBR+FGS**: standart bölmeli flanş, 40 işaret; 0 - 9 arası numaralandırma, topuz saat yönünde çevrildikçe artar.

- **MBR+FKP**: üçgen indeksli flanş. Potansiyometre yuvası için arka bölme.

- **MBR+FGSP**: standart bölmeli flanş, 40 işaret; 0 - 9 arası numaralandırma, topuz saat yönünde çevrildikçe artar. Potansiyometre yuvası için arka bölme.


Hassasiyet bölmeleri, lazerle işlenmiş numaralandırma ve üçgen indeks.



ELESA Original design

ERGONOMİ VE TASARIM

Topuzun dış kenarındaki ince adımlı kертik, güvenli ve rahat bir kavrama sağlayarak, operatörün en farklı çalışma koşulları altında hassas ve ergonomik bir şekilde çalışmasını ve hızlı dönüş (veya vidalama) sırasında topuzun, el ve bilek için hoş olmayan hiçbir açısız harekete yol açmadan ayarlanmasını kolaylaştırmasını sağlar.



* Renk indeksi ile kodu tamamlayın, örnek: 34811-C2 MBR.30 B-5+C-C2

C9 RAL9005

C2 RAL2004

C3 RAL7035

C4 RAL1021

C5 RAL5024

C6 RAL3000




C17 RAL6017

MBR+C

MBR+CK

MBR+CGS

Kod	Açıklama	Kod	Açıklama	Kod	Açıklama	D	dh9	L	d1	d2	h	h1	h2	f	Δ
34811-*	MBR.30 B-5+C-*	34812-*	MBR.30 B-5+CK-*	34813-*	MBR.30 B-5+CGS-*	30	5	24	11	26	12	10.5	8.5	M4	32
34821-*	MBR.30 B-6+C-*	34822-*	MBR.30 B-6+CK-*	34823-*	MBR.30 B-6+CGS-*	30	6	24	12	26	14	10.5	8.5	M4	30
34831-*	MBR.40 B-6+C-*	34832-*	MBR.40 B-6+CK-*	34833-*	MBR.40 B-6+CGS-*	40	6	26	12	34.5	14	12	9	M4	35
34851-*	MBR.50 B-8+C-*	34852-*	MBR.50 B-8+CK-*	34853-*	MBR.50 B-8+CGS-*	50	8	33	15	45	20	15	11.5	M5	60






*Renk indeksi ile kodu tamamlayın, örnek: 34814-C2 MBR.30 B-5+FK-C2

C9 RAL9005 C2 RAL2004 C3 RAL7035 C4 RAL1021 C5 RAL5024 C6 RAL3000 C17 RAL6017

MBR+FK

MBR+FGS

Kod	Açıklama	Kod	Açıklama	D	dH9	L	d1	d2	d3	h	h1	h2	h3	f	⚖
34814-*	MBR.30 B-5+FK-*	34815-*	MBR.30 B-5+FGS-*	30	5	24	11	26	42	12	10.5	8.5	5	M4	27
34824-*	MBR.30 B-6+FK-*	34825-*	MBR.30 B-6+FGS-*	30	6	24	12	26	42	14	10.5	8.5	5	M4	25
34834-*	MBR.40 B-6+FK-*	34835-*	MBR.40 B-6+FGS-*	40	6	26	12	34.5	50	14	12	9	5.5	M4	38
34854-*	MBR.50 B-8+FK-*	34855-*	MBR.50 B-8+FGS-*	50	8	33	15	45	63	20	15	11.5	6.5	M5	65



*Renk indeksi ile kodu tamamlayın, örnek: 34816-C2 MBR.30 B-5+FKP-C2

C9 RAL9005 C2 RAL2004 C3 RAL7035 C4 RAL1021 C5 RAL5024 C6 RAL3000 C17 RAL6017

MBR+FKP

MBR+FGSP

Kod	Açıklama	Kod	Açıklama	D	dH9	L	d1	d2	d3	d4	h	h1	h2	h3	h4	f	⚖
34816-*	MBR.30 B-5+FKP-*	34817-*	MBR.30 B-5+FGSP-*	30	5	29	11	26	42	22	12	16	11.5	7	5	M4	31
34826-*	MBR.30 B-6+FKP-*	34827-*	MBR.30 B-6+FGSP-*	30	6	29	12	26	42	22	14	16	11.5	7	5	M4	29
34836-*	MBR.40 B-6+FKP-*	34837-*	MBR.40 B-6+FGSP-*	40	6	32.5	12	34.5	50	31	14	18.5	14	8	6	M4	42
34856-*	MBR.50 B-8+FKP-*	34857-*	MBR.50 B-8+FGSP-*	50	8	39	15	45	63	40	20	22	16	9.5	6	M5	67

