



Çift tüplü doğrusal aktüatörler

Teknik tanım

GN 491



GN 492



d	Fx	Uzunluk l için N cinsinden Fy =			Uzunluk l için N cinsinden Fz =			Mx	My	Mz
GN 491	in N	500	1000	1500	500	1000	1500	in Nm	in Nm	in Nm
18	425	215	110	-	105	80	-	22	35	40
30	850	1100	900	550	600	350	150	100	100	100
40	1100	3700	2800	1400	2100	600	130	150	140	170
50	1900	3850	2400	2100	3100	700	200	180	220	290
60	2700	6900	2700	5100	6300	2800	360	320	350	500

d	Fx	Uzunluk l için N cinsinden Fy =			Uzunluk l için N cinsinden Fz =			Mx	My	Mz
GN 492	in N	500	1000	1500	500	1000	1500	in Nm	in Nm	in Nm
18	425	290	180	-	140	105	-	42	50	75
30	850	1550	1300	800	700	550	250	150	150	200
40	1100	6400	3400	1900	2400	750	230	180	210	260
50	1900	7500	5100	2700	3400	850	340	250	350	530
60	2700	11500	9500	8200	7500	3100	610	550	650	980

Belirtilen Fy ve Fz kuvvetleri kılavuz burada yaklaşık 0,5 mm bükülmeye neden olur.

TANIM

Sürgü, yatak tip iken kenar dişli bir mil ve bir kılavuz somun tarafından hareket ettirilir. Sürgü, iki paralel krom kaplı borudan geçerek, yüksek yük kapasitesine yol açar ve doğrusal aktüatör tarafından yüksek bükme momentlerinin dengelenmesine olanak verir.

GN 492 tip için (bkz. sayfa 1952), ikinci bir sürgü ve bir adaptör plakası uygulama seçeneklerini genişletir.

Bu çift borulu doğrusal aktüatörler manuel (el çarkı) kullanım için tasarlanmıştır. Ayrıca doğru yağlama ile 250 rpm kadar çok döner mil hızlarını emebilir.


Konumlandırma doğruluğu 0,2 mm / 300 mm seyir, maksimum ters pay 0,1 mm'dir.

Ayarlama veya konumlandırmayı ölçmek için, DD52R (bkz. sayfa 721) / DD51 (bkz. sayfa 718) / DD52R-E (bkz. sayfa 726) / DD51-E dijital (bkz. sayfa 722) konum göstergeleri takılabilir. Milin gereken genişlemesi, GN 491.1 (bkz. sayfa 1955) kurulum kitleriyle sağlanır.

İlave bilgi için GN 491 (bkz. sayfa 1948) / GN 492 (bkz. sayfa 1952) standart sayfalarına bakınız.


Çift tüplü doğrusal aktüatörler

Teknik tanım




GN 491

GN 492



GN 493

GN 494



GN 495

GN 496

TANIM

Çift tüplü doğrusal aktüatörler

GN 491 / GN 492

(bkz. sayfa 1948 / bkz. sayfa 1952)
sağ ya da sol dişli,
tek şaft ucu ya da iki şaft ucu.

TANIM

Çift tüplü doğrusal aktüatörler

GN 493 / GN 494

sağ ve sol dişli,
tek şaft ucu ya da iki şaft ucu,
iki sürgü simetrik olarak hareket eder.

İstek üzerine:

Çift tüplü doğrusal aktüatörler

GN 493 / GN 494

TANIM

Çift tüplü doğrusal aktüatörler

GN 495 / GN 496

iki ayrı millî,
her biri sağ ya da sol dişli, iki
sürgüler birbirlerinden bağımsız hare-
ket eder.

İstek üzerine:

Çift tüplü doğrusal aktüatörler

GN 495 / GN 496.

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23