



Kilitleme ve durum göstergeleriyle talep üzerine uygulamalar

Elesa Avrupa ve ABD patenti


EMW.



EYK.



ETK.



- L Basit aktüatör

Aktüatöre basıldığında el çarkının rotasyonu kilitlenir. Ayrıca grafik sembolleri, işaretler ya da özel grafikler ile kişiselleştirilen etiketleri de mevcuttur.

- Yeşil bilezikli LCV Aktüatör

Yeşil bilezik, el çarkının serbest olduğunu ve çalıştırılabileceğini gösterir. Aktüatöre basıldığında el çarkının rotasyonu kilitlenir (yeşil bilezik artık gözükmez).

- Yeşil bilezikli ve kilitli LCV-K Aktüatör

Yeşil bilezik, el çarkının serbest olduğunu ve çalıştırılabileceğini gösterir. Aktüatöre basıldığında el çarkının rotasyonu kilitlenir (yeşil bilezik artık gözükmez). Anahtarın 180° çevrilmesiyle aktüatör kilitli pozisyonda kalır.

- Yeşil bilezikli PHCV "Push-push" tip aktüatör

Yeşil bilezik, el çarkının serbest olduğunu ve çalıştırılabileceğini gösterir. Aktüatöre basıldığında el çarkının rotasyonu kilitlenir veya açılır. ADA (Engelli Amerikalılar Yasası) yönetmelikleri uyarınca bu, engelli operatörler için ideal çözümdür.

- Kilitli L-K Aktüatör

Aktüatöre basıldığında el çarkının rotasyonu kilitlenir. Anahtarın 180° çevrilmesiyle aktüatör kilitli pozisyonda kalır.

- Kırmızı halkalı L-R Aktüatör

Aktüatöre basıldığında el çarkının rotasyonu kilitlenir. Kırmızı halka aktüatörden dışarı çıkar ve el çarkının kilitli olduğunu gösterir.

- Yeşil bilezikli ve kırmızı halkalı LCV-R Aktüatör

Yeşil bilezik, el çarkının serbest olduğunu ve çalıştırılabileceğini gösterir (kırmızı halka gözükmez). Aktüatöre basıldığında el çarkının rotasyonu kilitlenir. Kırmızı halka aktüatörden dışarı çıkar ve el çarkının kilitli olduğunu gösterir (yeşil bilezik artık gözükmez).

- Yeşil bilezikli ve kırmızı halkalı PHCV-R "Push-push" tip aktüatör



Yeşil bilezik, el çarkının serbest olduğunu ve çalıştırılabileceğini gösterir (kırmızı halka gözükmez). Aktüatöre basıldığında el çarkının rotasyonu kilitlenir veya açılır. Kırmızı halka aktüatörden dışarı çıkar ve el çarkının kilitli olduğunu gösterir (yeşil bilezik artık gözükmez). ADA (Engelli Amerikalılar Yasası) yönetmelikleri uyarınca bu, engelli operatörler için ideal çözümdür.

- FF Kilitleme flanşı (aksesuar)

PPoliamid bazlı SUPER-teknopolimer (PA), siyah renk, mat yüzey. Flanşta el çarkının kilitleme pimlerinin geçmesi için 12 delik (her 30°'de radyal konumlandırılmış) vardır. Gömük başlı vidalar için 3 delikli flanşın ekipman duvarına montajı. Herhangi bir referans pimi konumlandırmak için ilave 3 delik.

- PP Önceden yüklenmiş pimler

Kilitleme deliklerine otomatik olarak sabitlemek için önceden yükleme yayılı kilitleme pimleri (Tüm uygulamalar için geçerlidir).



Çapraz vida ile şafta sabitleme

Kilitleme cihazlı el çarklarını talep etmek için Elesa satış ofisiyle temas kurarak el çarkı (örneğin EYK.), kilitleme cihazı (örneğin LCV), önceden yüklenmiş pim (PP) ve kilitleme flanşının (FF) tipini belirtiniz.

